







PCB线路板安装图

备注:

1. 材质: 外壳: SPCC
端子: C2680
塑胶: 黑色LCP/米色LCP
2. 电镀规格: 外壳: 全部区域镀亮镍100μ'
电镀符合"RoHS"标准,
端子: 镀镍底50u", 接触区域镀金6μ",
焊接区镀锡100u"Min. (高温锡)
3. 胶芯耐高温245°~260°
4. 电气性能:
 - A. 电流: 1.5A MIN 250V AC.
 - B. 导通电阻: 30 mΩ.
 - C. 绝缘电阻: 100 MΩ MINI 100V/AC
 - D. 耐电压: 300V AC 1S
5. 环境性能
 - A. 操作温度-55°C TO 85°C
6. 机械特性
 - A. USB插拔测试: 每小时200个周期, 插拔1500周期, 功能无损伤.
 - B. USB插拔力测试: 插入力≤2kg, 拔出力1~3kg
测试5次取平均值. 插拔1500次后拔出0.8~2kg.
 - C. 盐雾24H, 盐雾收集量1.5mL, 温度35°, 湿度47%.
 - D. 接触PIN针与胶芯保持力≥0.8kg.
7. 要求符合USB 2.0标准.
8. 有 "*" 标示的为重点检验.

P/N	S (外壳)	(F) 脚长	COLOR	额定电流
HC-A-002-4P-TM13.5-1.5A-53	铜合金		黑色	1.5A
HC-A-002-4P-TM13.5-1.5A-C-B-53	铜合金		米色	1.5A

Ordering Information									
HC-A- * - *P - * * - *Λ - * - * - * - 53									
Model 002=2.0 003=3.0	Pin 4P 9P	Type TM=Top Mount (0.1) DS=DP+SMT (自贴后贴) MM=Mid Mount (0.8) CH=Center Height (0.8) VS=Vertical SMT (垂直式) DP=DP (带胶) CP=Clip (夹胶) FL=Flag (带胶) FLS=Flag SMT (带胶贴)	R=Reel (卷盘)	Current Rated 1A 1.5A 2A	BF=Bend Feet (弯脚)	Shell 011=0.1 011=0.1 (带胶金壳) (带胶)	Colour 01=Black 02=Beige		

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	TYPE AF 2.0 4P 板上 L13.5mm 直边 带弹带柱	版 本 REV.	A
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-A-002-4P-TM13.5-1.5A-X-X-53	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE					
			X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°						