













NOTE(注):

- 1.10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE $\pm 0.2\text{mm}$. (10片孔距累积公差 $\pm 0.2\text{mm}$.)
- 2.CARRIER CAMBER NOT TO EXCEED 1mm IN 100mm. (载带拱/弧形MAX:1/100mm.)
- 3.ALL DIMENSIONS MEET EIA-481 REQUIREMENTS. (所有的尺寸要满足协会EIA-481规范.)
- 4.MATERIAL: CLEAR ANTISTATIC PS, COLD SEALING. (载带材料: 透明抗静电 PS, 冷封.)
- 5.THICKNESS: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$. (载带厚度: $0.50 \pm 0.05\text{mm}$.)
- 6.PACKING LENGTH PER REEL: 6.72 METERS. (每卷包装长度: 6.72米.)
- 7.COMPONENT LOAD PER REEL: 400 PCS. (每卷包装数量: 400只, 前后各空10只.)
- 8.纸箱装箱以不超过装箱线为准, 空余位置用塑料泡沫及保尼龙填充.
- 9.纸箱分小、中、标准型3种规格型号: 装箱为整箱(左下包装量)采用标准型纸箱包装, 未达到整箱数量以产品量适当采用小型或中型纸箱包装.

纸箱型号 Carton Type	小型 Small Size	中型 Medium	标准型 Standard
高度 Height (CM)	7.5	15	32



CKT	B0	W	F
(2.5mm pitch)			
2	7.80		
3	10.30	24	11.50
4	12.80		

CKT	W	PCS/REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
(2.5mm pitch)				
2	24	400	10	4000
3				
4				

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE
			X. ± 0.50
			$\pm 1^\circ$
			.X ± 0.20
			.XX ± 0.10

制图 DRAWING	EMMA
审核 CHECK	EVA
核准 APPROVAL	JADE
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BX-XH2.54-NPWZ-BD	版本 REV.	A
品名 TITLE	XH2.5弯针WTB	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			
Bossie (博锡)			