







SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Dimension antithesse list		
PA	PC	L
13.70	3.00	22.00

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-4206R-2x2A-PC3L22-05	4.20	9.80
3	HC-4206R-2x3A-PC3L22-05	8.40	14.00
4	HC-4206R-2x4A-PC3L22-05	12.60	18.20
5	HC-4206R-2x5A-PC3L22-05	16.80	22.40
6	HC-4206R-2x6A-PC3L22-05	21.00	26.60
7	HC-4206R-2x7A-PC3L22-05	25.20	30.80
8	HC-4206R-2x8A-PC3L22-05	29.40	35.00
9	HC-4206R-2x9A-PC3L22-05	33.60	39.20
10	HC-4206R-2x10A-PC3L22-05	37.80	43.40
11	HC-4206R-2x11A-PC3L22-05	42.00	47.60
12	HC-4206R-2x12A-PC3L22-05	46.20	51.80

Ordering Information

HC-4206R - N*** - * - PC* L* - 05

Pin Type Colour PC Size Pin Length
Y=孔座 A=直针 默认=本色
B=蓝色 L=蓝色
C=黑色 Y=黑色
D=黄色 P=黄色
E=绿色 G=绿色
H=棕色

3	③	密封垫	硅胶	1	UL94-V2
2	②	基座	PA66/PBT	1	UL94-V0
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	4206R (4.20) 双排 直针 (防水款)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-4206R-2xNA-PC3L22-05	单 位 UNITS	mm
			X. XXX ± 0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ± 3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1