


| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------|---|--|----------------|-------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| A | | | | RoHS Compliant | A | | | |
| B | | | | | B | | | |
| C | | | | | C | | | |
| D | 未注公差 | | |   | Sinwoo 深圳市雄和远景科技发展有限公司 Shenzhen Sinwoo Science Technology Development Co.,LTD | | | D |
| 变更记录 | | | | X. ± 0.20 X. $\pm 4^\circ$ | 客户确认: | 日期: | 料号: DUS01-008 | 版本 |
| 日期 | 新版本 | 变更人 | 变更内容 | .X ± 0.10 .X $^\circ$ $\pm 2^\circ$ | 单位: mm | 雄和 | 规格: M2*5*6.2+1.53 | A |
| / | / | / | / | .XX ± 0.05 .XX $^\circ$ $\pm 1^\circ$ | 材料: 黄铜 C3604 | 审核: 伍阳明 | 日期: 2018/05/23 | |
| | | | | 包装方式: 散装 | 制图: 吴勇 | 日期: 2018/05/23 | 料号: 200-09040 | 版本 A |
| | | | | 表面处理: 电镀锡 | 制图依据: 规格描述 | | 规格: / | |
| | | | | 包装数量: pcs/袋 | 参考标准: CUSTOM DWG | 比例: / | 页码: 1 OF 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |

