







SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557R-2x1YF-05	-----	8.00
2	HC-5557R-2x2YF-05	4.20	12.20
3	HC-5557R-2x3YF-05	8.40	16.40
4	HC-5557R-2x4YF-05	12.60	20.60
5	HC-5557R-2x5YF-05	16.80	24.80
6	HC-5557R-2x6YF-05	21.00	29.00
7	HC-5557R-2x7YF-05	25.20	33.20
8	HC-5557R-2x8YF-05	29.40	37.40
9	HC-5557R-2x9YF-05	33.60	41.60
10	HC-5557R-2x10YF-05	37.80	45.80
11	HC-5557R-2x11YF-05	42.00	50.00
12	HC-5557R-2x12YF-05	46.20	54.20

Ordering Information

HC-5557R - N*** * - * - 05

Pin Type Y-孔座 F-Waterproof Ring (带防水垫) Colour 默认-透明 0-红色 1-蓝色 2-黑色 3-黄色 4-紫色 5-棕色 6-白色 7-绿色 8-灰色

4	④	防水垫	SILICON RUBBER	1
3	③	防水垫	SILICON RUBBER	1
2	②	线扣	Nylon UL94V-0(2)	1
1	①	基座	Nylon UL94V-0	1
序号	图号	名称	材料	数量

			GENEERL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核				
			X.X	±0.30	批 准	产品名称	5557R (4.20) 双排 孔座	版 本	A
			X.XX	±0.20	APPROVAL	带防水垫	REV.		
			X.XXX	±0.10	比 例	产品料号	HC-5557R-2xNYP-05	单 位	mm
			Angle	±3.0°	SCALE	PART NO.		UNIT	
1	初版发行				投 影	材 料		页 次	1/1
序号	变更内容	日期			Projection	MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							