




线束表:

PIN	颜色
1	红色
2	黑色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 红、黑色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-2Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - ** N * - *** - * - L** - *	系列	Pin	Type	系列	Pin	Type	线规	Colour	线长	正反转
			1=孔距 2=间距			1=孔距 2=间距		1=白色 2=红色 3=蓝色 4=黄色 5=绿色 6=棕色 7=黑色 8=灰色	200=200mm 400=400mm 500=500mm	1=双头同向连接 2=双头反向连接

			GENE RL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X. X ±0.30	批 准		产品名称	XHB 胶壳 2PIN 线束 红/黑	版 本	A
			X. XX ±0.20	APPROVAL		TITLE	UL1007#22AWG L200mm 双头同向连接	REV.	
			X. XXX ±0.10	比 例		产品料号	HC-XHB2Y-XHB2Y-100722-RB-L200-A	单 位	mm
			Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		页 次	1/1
序号	变更内容	日期		投 影		材 料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		MATERIAL			