





胶壳接线表:

PIN	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑、白、黄色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-4Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	***	-	*	-	L**
系列	Pin	Type	线规	Colour	线长				
		Y=孔座 B=母孔座		1=白色 2=黄色 3=黑色 4=蓝色 5=紫色 6=棕色 7=绿色 8=灰色	300=300mm 400=400mm 500=500mm				

			GENErl TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准		产品名称	1.25 胶壳 4PIN 线束 红/黑/白/黄	版 本	A
			X.XX ±0.20	CHECK		TITLE	UL1571#28AWG L200mm 单头	REV.	
1	初版发行		X.XXX ±0.10	APPROVAL		产品料号	HC-1.254Y-157128-RBWY-L200	单 位	mm
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	比 例		PART NO.		UNIT	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	投影	SCALE		材 料		页 次	1/1
				Projection		MATERIAL		SHEET	