




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	黄色
2	白色
3	黑色
4	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-4Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - *** - * - L**

系列 Pin Type 线规 Colour 线长

1=白色 300±500mm

2=黄色 400±500mm

3=蓝色 500±500mm

4=黑色

5=紫色

6=棕色

7=绿色

8=灰色

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准		产品名称	XHB 胶壳 4PIN 线束 黄/白/黑/红	版 本	A
			X.XX ±0.20	APPROVAL		TITLE	UL1007#22AWG L200mm 单头	REV.	
			X.XXX ±0.10	比 例		产品料号	HC-XHB4Y-100722-YWBR-L200	单 位	mm
			Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		UNIT	
序号	变更内容	日 期		投 影	⊙	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		MATERIAL		SHEET	