




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	白色
2	黑色
3	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-3Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - *** - * - L**

系列 Pin Type 线规 Colour 线长

300=300mm
400=400mm
500=500mm
.....

1=白色
2=黑色
3=红色
4=蓝色
5=绿色
6=紫色
7=棕色
8=灰色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	XHB 胶壳 3PIN 线束 白/黑/红 UL1007#22AWG L200mm 单头	版 本 REV.	A
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-XHB3Y-100722-WBR-L200	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						