




线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色
6	绿色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 红、黑、白、黄、蓝、绿色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-6Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Circuit No.1

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规	Colour			线长		正反接	
		Y=孔座 E=母孔座					Y=孔座 E=母孔座			白色 300=300mm 400=400mm 500=500mm					J=双头同向连接 B=双头反向连接	

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	ZH 胶壳 6PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝/绿 UL1571#24AWG 1200mm 双头同向连接	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-ZH6Y-ZH6Y-157124-RBWLV-L200-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1