



胶壳接线表:

PIN	颜色
1	蓝色
2	黄色
3	白色
4	黑色
5	红色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 蓝、黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-5Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

**Ordering Information**

HC-	**	N	*	***	-	*	-	L**
系列	Pin	Type	线规	Colour		线长		
		Y=孔穿 B=母孔穿		W=白色 B=蓝色 W=黄色 B=黑色 W=棕色 Y=绿色 B=棕色		300=300mm 400=400mm 500=500mm .....		

			GENREL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			X.X ±0.30	审核	产品名称	ZH 胶壳 5PIN 线束 蓝/黄/白/黑	版本	A
			X.XX ±0.20	CHECK	TITLE	/红 UL1571#24AWG L200mm 单头	REV.	
			X.XXX ±0.10	批准	产品料号	HC-ZH5Y-157124-LYWBR-L200	单位	mm
1	初版发行		比例	SCALE	PART NO.		页次	1/1
序号	变更内容	日期	投影	投影	材料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Angle ±3.0°	Projection	MATERIAL			