



Circuit No.1



Circuit No.1



线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色
6	绿色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑、白、黄、蓝、绿色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-6Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规		Colour		线长		正反接	
		Y=孔座	EY=母孔座				Y=孔座	EY=母孔座			1=白色	300=300mm	1=双头同向连接			
											2=红色	400=400mm	2=双头反向连接			
											3=蓝色	500=500mm				
											4=黑色					
											5=黄色					
											6=棕色					
											7=绿色					
											8=棕色					

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准					
			X.XX ±0.20	比 例					
1	初版发行		X.XXX ±0.10	SCALE		产品名称	1.25 胶壳 6PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝/绿	版 本	A
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	投 影		产品料号	HC-1.256Y-1.256Y-157128-RBWYL.V-1.200-A	单 位	mm
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		材料		页 次	1/1
						MATERIAL		SHEET	