





胶壳接线表:

PIN	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑、白、黄、蓝色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-5Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	***	-	*	-	L**
系列	Pin	Type	线规	Colour	线长				
		Y=孔座 B=母孔座		W=白色 B=蓝色 W=黑色 Y=黄色 R=棕色 G=绿色 BK=棕色	300=300mm 400=400mm 500=500mm				

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	1.25 胶壳 5PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝 UL1571#28AWG L200mm 单头	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-1.255Y-157128-RBWYL-L200	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						