




线束表:


线序	颜色
1	红色
2	黑色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象;
线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-2Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规		Colour		线长		正反接	
		E=母孔座					E=母孔座				W=白色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 O=棕色 V=绿色 BK=棕色		300±50mm 400±50mm 500±50mm		J=双头同向连接 K=双头反向连接	

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	1.25 胶壳 2PIN 线束 红/黑 UL1571#28AWG L200mm 双头同向连接	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-1.252Y-1.252Y-157128-RB-L200-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						