




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	白色
2	黑色
3	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XH-3Y-05
6. 端子: HC-XH-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - *** - * - L**

系列 Pin Type 线规 Colour 线长

1=白色 300=300mm

2=黑色 400=400mm

3=红色 500=500mm

.....

4=蓝色

5=紫色

6=绿色

7=棕色

8=灰色

			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核				
			X.X	±0.30	批 准	产品名称	XH 胶壳 3PIN 线束 白/黑/红	版 本	A
			X.XX	±0.20	APPROVAL	TITLE	UL1007#22AWG L200mm 单头	REV.	
			X.XXX	±0.10	比 例	产品料号	HC-XH3Y-100722-WBR-L200	单 位	mm
			Angle	±3.0°	SCALE	PART NO.		UNIT	
序号	变更内容	日 期	投影		投 影	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection		Projection	MATERIAL		SHEET	