




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	黑色
2	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XH-2Y-05
6. 端子: HC-XH-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - *** - * - L**

系列 Pin Type 线规 Colour 线长

300±500mm

400±500mm

500±500mm

.....

0=白色

1=蓝色

2=黑色

3=黄色

4=紫色

5=绿色

6=棕色

7=灰色

8=白色

9=黑色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	XH 胶壳 2PIN 线束 黑/红 UL1007#22AWG L200mm 单头	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-XH2Y-100722-BR-L200	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						