




线束表:

PIN	颜色
1	白色
2	黑色
3	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XH-3Y-05
6. 端子: HC-XH-T-05

Ordering Information

HC	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type	Pin	Type	系列	Pin	Type	Pin	Type	线规	Colour	线长	正反接	Pin	Type	Pin
		白=穿孔 黑=穿孔度					白=穿孔 黑=穿孔度				白=白色 黑=黑色 红=红色 黄=黄色 绿=绿色 蓝=蓝色 紫=紫色 灰=灰色 棕=棕色	200=200mm 400=400mm 500=500mm	白=双头同向连接 黑=双头反向连接			

			GENE RL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X. X ±0.30	批 准		产品名称	XH 胶壳 3PIN 线束 白/黑/红	版 本	A
			X. XX ±0.20	APPROVAL		TITLE	UL1007#22AWG L200mm 双头反向连接	REV.	
			X. XXX ±0.10	比 例		产品料号	HC-XH3Y-XH3Y-100722-NBR-L200-B	单 位	mm
			Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		页 次	1/1
序号	变更内容	日 期		投 影		材 料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		MATERIAL			