




线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑、白、黄、蓝色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-5Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规		Colour		线长		正反接	
		Y=母孔座					Y=母孔座				W=白色 B=蓝色 Y=黄色 R=红色 G=绿色 O=棕色 V=紫色 BK=黑色		300±0.00mm 400±0.00mm 500±0.00mm		J=双头同向连接 K=双头反向连接	

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准		产品名称	1.25 胶壳 5PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝	版 本	A
			X.XX ±0.20	APPROVAL		TITLE	UL1571#28AWG L200mm 双头同向连接	REV.	
			X.XXX ±0.10	比 例		产品料号	HC-1.255Y-1.255Y-157128-RBWYL-L200-A	单 位	mm
			Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		页 次	1/1
序号	变更内容	日期		投 影		材 料		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		MATERIAL			