



胶壳接线表:

PIN	颜色
1	黑色
2	红色

注意事项:

1. 线材: UL1015 #20AWG 黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-VH-2Y-05
6. 端子: HC-VH-T-05

Ordering Information

HC	**	N	*	***	-	*	-	L**
系列	Pin	Type	线规	Colour		线长		
	Y=孔距 B=母孔距			W=白色 Y=黄色 B=蓝色 R=红色 G=绿色 O=棕色 V=紫色 BK=黑色		300=300mm 400=400mm 500=500mm .....		

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	VH 胶壳 2PIN 线束 黑/红 UL1015#20AWG L200mm 单头	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-VH2Y-101520-BR-L200	单位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投影 Projection				
			Angle ±3.0°					