



线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑、白、黄色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-4Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规		Colour		线长		正反接	
		Y=母孔座					Y=母孔座				W=白色 B=黑色 L=蓝色 G=绿色 Y=黄色 P=紫色 O=棕色 V=绿色 BK=棕色		300±0.00mm 400±0.00mm 500±0.00mm		J=双头同向连接 B=双头反向连接	

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准		产品名称	1.25 胶壳 4PIN 线束 红/黑/白/黄	版 本	A
			X.XX ±0.20	比 例		TITLE	UL1571#28AWG L200mm 双头同向连接	REV.	
			X.XXX ±0.10	SCALE		产品料号	HC-1.254Y-1.254Y-157128-RBWY-L200-A	单 位	mm
序号	变更内容	日 期	Angle ±3.0°	投 影		PART NO.		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		MATERIAL		SHEET	