




线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 红、黑、白、黄、蓝色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-5Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Circuit No.1

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type	Y=孔座 E=母孔座		系列	Pin	Type	Y=孔座 E=母孔座	线规	Colour	线长	正反接				
										1=白色 2=黑色 3=蓝色 4=黄色 5=棕色 6=绿色 7=紫色 8=灰色 9=棕色 0=黑色 V=绿色 BK=棕色	300±0.0mm 400±0.0mm 500±0.0mm	1=双头同向连接 2=双头反向连接				

			GENEAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核				
			X.X	±0.30	批 准				
			X.XX	±0.20	比 例				
			X.XXX	±0.10	SCALE	产品名称	ZH 胶壳 5PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝	版 本	A
			Angle	±3.0°	投 影	产品料号	UL1571#24AWG L200mm 双头同向连接	REV.	
序号	变更内容	日期				PART NO.	HC-ZH5Y-ZH5Y-157124-RBWYL-L200-A	单 位	mm
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE				材料		页 次	1/1
						MATERIAL		SHEET	