




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	蓝色
2	黄色
3	白色
4	黑色
5	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 蓝、黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XH-5Y-05
6. 端子: HC-XH-T-05

Ordering Information

HC-**-N*-***-**-L**

系列	Pin	Type	线规	Colour	线长
		Y=孔座 E=母孔座		W=白色 B=蓝色 W=黑色 Y=黄色 B=棕色 G=绿色 BR=棕色	300±50mm 400±50mm 500±50mm

			GENERL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核				
			X.X	±0.30	批 准	产品名称	XH 胶壳 5PIN 线束 蓝/黄/白/黑	版 本	A
			X.XX	±0.20	APPROVAL	TITLE	/红 UL1007#22AWG L200mm 单头	REV.	
			X.XXX	±0.10	比 例	产品料号	HC-XH5Y-100722-LYWBR-L200	单 位	mm
序号	变更内容	日 期	Angle	±3.0°	投 影	PART NO.	材 料	页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection	MATERIAL		SHEET	