




线束表:


线序	颜色
1	白色
2	黑色
3	红色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-3Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规	Colour	线长	正反接				
		Y=母孔座					Y=母孔座			W=白色 B=黑色 R=红色 G=绿色 Y=黄色 C=蓝色 V=紫色 BR=棕色	300±0.00mm 400±0.00mm 500±0.00mm	J=双头同向连接 B=双头反向连接				

			GENE RL TOL E RANCE	制 图		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X. X ±0.30	批 准					
			X. XX ±0.20	比 例					
1	初版发行		X. XXX ±0.10	SCALE		产品名称	ZH 胶壳 3PIN 线束 白/黑/红	版 本	A
序号	变更内容	日 期	Angle ±3.0°	投 影		产品料号	UL1571#24AWG L200mm 双头反向连接	单 位	mm
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		PART NO.	HC-ZH3Y-ZH3Y-157124-WBR-L200-B	页 次	1/1
						MATERIAL		SHEET	