




线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象;
线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-2Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规	Colour	线长	正反接				
		Y=孔座 E=母孔座					Y=孔座 E=母孔座			1=白色 2=蓝色 3=黑色 4=黄色 5=棕色 6=绿色 7=紫色 8=灰色 9=黑色 0=白色 1=红色 2=蓝色 3=黑色 4=黄色 5=棕色 6=绿色 7=紫色 8=灰色 9=黑色 0=白色	300±50mm 400±50mm 500±50mm	1=双头反向连接 2=双头反向连接				

			GENEAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准					
			X.XX ±0.20	比 例					
1	初版发行		X.XXX ±0.10	SCALE		产品名称	1.25 胶壳 2PIN 线束 红/黑	版 本	A
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	投 影		产品料号	UL1571#28AWG L200mm 双头反向连接	单 位	mm
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		PART NO.	HC-1.252Y-1.252Y-157128-RB-L200-B	页 次	1/1
						材 料		SHEET	
						MATERIAL			