




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	绿色
2	蓝色
3	黄色
4	白色
5	黑色
6	红色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 绿、蓝、黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-6Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - *** - * - L**
系列 Pin Type 线规 Colour 线长
Y=孔座 B=母孔座 I=白色 L=蓝色 Y=黄色 V=紫色 B=棕色 300=300mm 400=400mm 500=500mm

			GENERL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核				
			X. X	±0.30	批 准	产品名称	ZH 胶壳 6PIN 线束 绿/蓝/黄/白	版 本	A
			X. XX	±0.20	APPROVAL	TITLE	/黑/红 UL1571#24AWG L200mm 单头	REV.	
			X. XXX	±0.10	比 例	产品料号	HC-ZH6Y-157124-VLYWBR-L200	单 位	mm
			Angle	±3.0°	SCALE	PART NO.		UNIT	
序号	变更内容	日期			投 影	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection	MATERIAL		SHEET	