




- 主要参数:
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC500V/5mA for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
 7. 工作温度: -25℃~+70℃

- 其他要求:
1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
 3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	镀底镀金	
2	塑座	LCP	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	电镀锡	

			GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座 沉板 SMT (无灯无弹)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-051T-1-4	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1