




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	白色
2	黑色
3	红色

注意事项:

1. 线材: UL1015 #20AWG 白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-VH-3Y-05
6. 端子: HC-VH-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	***	-	*	-	L**
系列	Pin	Type	线规	Colour	线长				
		Y=孔座 B=母孔座		白=白色 Y=黄色 B=蓝色 G=绿色 R=红色 V=紫色 W=棕色	300=300mm 400=400mm 500=500mm				

			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核				
			X. X	±0.30	批 准	产品名称	VH 胶壳 3PIN 线束 白/黑/红	版 本	A
			X. XX	±0.20	APPROVAL	TITLE	UL1015#20AWG L200mm 单头	REV.	
			X. XXX	±0.10	比 例	产品料号	HC-VH3Y-101520-WBR-L200	单 位	mm
			Angle	±3.0°	SCALE	PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期	投影		投 影	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection		Projection	MATERIAL		SHEET	