



线束表:

PIN	颜色
1	黑色
2	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头反向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-2Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type	Pin	Type	系列	Pin	Type	Pin	Type	线规	Colour	线长	正反接			
		≡孔距		≡孔距			≡孔距		≡孔距		≡白色 ≡红色 ≡蓝色 ≡紫色 ≡棕色 ≡灰色 ≡黑色 ≡黄色	200=200mm 400=400mm 500=500mm	≡双头同向连接 ≡双头反向连接			

			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	XHB 胶壳 2PIN 线束 黑/红 UL1007#22AWG L200mm 双头反向连接	版 本 REV.	A
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-XHB2Y-XHB2Y-100722-BR-L200-B	单 位 UNITS	mm
			X. XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
1	初版发行		X. XXX ±0.10	投 影 Projection					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						