




线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 红、黑、白色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-3Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type	Type	线规	Colour	线长	正反接									
		Y=母孔座	Y=母孔座		W=白色 R=红色 B=蓝色 Y=黄色 O=棕色 V=绿色 BK=棕色	300±50mm 400±50mm 500±50mm	J=双头同向连接 B=双头反向连接									

			GENE RL TOL E RANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X. X ±0.30	批 准		产品名称	ZH 胶壳 3PIN 线束 红/黑/白	版 本	A
			X. XX ±0.20	APPROVAL		TITLE	UL1571#24AWG L200mm 双头同向连接	REV.	
			X. XXX ±0.10	比 例		产品料号	HC-ZH3Y-ZH3Y-157124-RBW-L200-A	单 位	mm
			Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		UNIT	
序号	变更内容	日期		投 影	投影	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		MATERIAL		SHEET	