




线束表:

线序	颜色
1	红色
2	黑色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #24AWG 红、黑色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm, 双头同向连接。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象;
线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-ZH-2Y-05
6. 端子: HC-ZH-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	**	N	*	-	***	-	*	-	L	**	-	*
系列	Pin	Type			系列	Pin	Type		线规	Colour	线长	正反接				
		E=母孔座					E=母孔座			1=白色 2=蓝色 3=黑色 4=黄色 5=棕色 6=灰色 7=绿色 8=棕色	300±0.00mm 400±0.00mm 500±0.00mm	1=双头同向连接 2=双头反向连接				

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL				
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE	产 品 名 称 TITLE	ZH 胶壳 2PIN 线束 红/黑 UL1571#24AWG L200mm 双头同向连接	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XXX	±0.10		产 品 料 号 PART NO.	HC-ZH2Y-ZH2Y-157124-RB-L200-A	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1