




胶壳接线表:

PIN	颜色
1	黑色
2	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 红、黑色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-2Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	-	***	-	*	-	L**
系列	Pin	Type	线规	Colour	线长				
		Y=孔座 E=母孔座		白=白色 B=蓝色 R=黑色 G=黄色 O=棕色 V=绿色 BR=棕色	300≤500mm 400≤600mm 500≤800mm				

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	XHB 胶壳 2PIN 线束 黑/红 UL1007#22AWG L200mm 单头	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-XHB2Y-100722-BR-L200	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10 Angle ±3.0°	投 影 Projection					