


Circuit No.1



胶壳接线表:

PIN	颜色
1	红色
2	黑色
3	白色
4	黄色
5	蓝色
6	绿色

注意事项:

1. 线材: UL1571 #28AWG 红、黑、白、黄、蓝、绿色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及JQA F-Mark阻燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-1.25-6Y-05
6. 端子: HC-1.25-T-05

Ordering Information

HC- ** N * - *** - * - L**
系列 Pin Type 线规 Colour 线长
Y=孔座 B=母孔座 Y=白色 Y=黄色 Y=蓝色 Y=黑色 Y=灰色 Y=棕色 Y=绿色 B=棕色 300=300mm 400=400mm 500=500mm

			GENERAL TOLERANCE	制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核					
			X.X ±0.30	批 准					
			X.XX ±0.20	比 例					
1	初版发行		X.XXX ±0.10	SCALE		产品名称	1.25 胶壳 6PIN 线束 红/黑/白/黄/蓝/绿 UL1571#28AWG L200mm 单头	版 本	A
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	投 影	投影	产品料号	HC-1.256Y-157128-RBWYLV-L200	单 位	mm
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		Projection		材 料		页 次	1/1
						MATERIAL		SHEET	