





技术性能:

额定电负荷	DC 30V/3A
接触电阻	≤0.03Ω
绝缘电阻	≥100MΩ
耐 压	AC500V (50Hz)/min
拔插力	3-30N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

序号	名称	数量	材质	规格	表面处理
1	基 座	1	PPA	—	黑色
2	圆 针	1	黄铜	—	镀镍
3	平 片	1	黄铜	0.3T	镀锡
4	插片脚	1	黄铜	0.3T	镀锡
5	弹片脚	1	锰铜	0.3T	镀锡
6	盖 脚	1	磷铜	0.2T	镀镍

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	DC 电源开关 (2.0铜芯 带屏蔽)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-DC-044-3P-D	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						