






胶壳接线表:

PIN	颜色
1	绿色
2	蓝色
3	黄色
4	白色
5	黑色
6	红色

注意事项:

1. 线材: UL1007 #22AWG 绿、蓝、黄、白、黑、红色, 符合ROHS环保标准。
2. 通过UL VW-1及CSA Ft1垂直耐燃测试。
3. 电子线长200mm (不含尾端3.0mm剥皮上锡部分)。
4. 端子铆接牢固, 无松动、脱落等现象; 线材印字清晰, 无破损划伤。
5. 胶壳: HC-XHB-6Y-05
6. 端子: HC-XHB-T-05

Ordering Information

HC-	**	N	*	***	-	*	-	L**
系列	Pin	Type	线规	Colour	线长			
		Y=孔座 E=母孔座		W=白色 B=蓝色 Y=黄色 W=白色 B=蓝色 Y=黄色 W=白色 B=蓝色	300±50mm 400±50mm 500±50mm			

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD					
				DIM TOL		审 核 CHECK				
				X.X ±0.30		批 准 APPROVAL	产品名称	XHB 胶壳 6PIN 线束 绿/蓝/黄/白/黑/红 UL1007#22AWG L200mm 单头	版 本 REV.	A
				X.XX ±0.20		比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XHB6Y-100722-VLYWBR-L200	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°							