




PH2. 0-XXP-X-XXX (X)-XXA-UL1007

- ① 系列 (Series No)
 - ② PIN:02P-15P
 - ③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向
 - ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度); (X): 末端镀锡长度单位:mm
 - ⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG26)
Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
 BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

[illegible]