



P1
HY2.0-6Y

3.0±0.3mm	镀锡	P1	红
3.0±0.3mm	镀锡	P2	白
3.0±0.3mm	镀锡	P2	黄
3.0±0.3mm	镀锡	P2	绿
3.0±0.3mm	镀锡	P2	蓝
3.0±0.3mm	镀锡	P2	黑

1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
4: 测试电压: 300V DC
5: 产品符合ROHS+REACH标准。

① ② ③ ④ ⑤

- ① 系列 (Series No)
- ② PIN:02P-15P
- ③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度);(X): 末端镀锡长度单位:mm
- ⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG26)

Circuit: R (red) / B (black) / Y (yellow) / G (green) /
BL (blue) / P (purple) / YR (orange) / W (white) / N (brown) / E (grey)

[illegible]