




XHB2. 54-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

① ② ③ ④ ⑤

① 系列 (Series No)

② PIN:02P-15P

③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向

④ 线长 (Line length) L:(可定制长度);(X): 末端镀锡长度单位:mm

⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG24)

Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /

BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

3.0±0.3MM 镀锡——P1 红
3.0±0.3MM 镀锡——P2 白
3.0±0.3MM 镀锡——P2 黄
3.0±0.3MM 镀锡——P2 绿
3.0±0.3MM 镀锡——P2 蓝
3.0±0.3MM 镀锡——P2 黑

注意事项:

1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。

2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX

3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN

4: 测试电压: 300V DC

5: 产品符合ROHS+REACH标准。

									new		2015/5/3		A		瀚源					
									ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.			REV.				
									DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER				SCALT: 1/2		SCALE: 3:1		
									Mikey	Tom	Jerry	PART NAME		XHB2. 54-6P-1-300 (3) -24A-UL1007		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		X. 70.25		
3 端子		XH-T 镀锡端子						2				PCS		X.x 70.20						
2 胶壳		XHB2. 54-6Y 白色										1		PCS		X.xx 70.15				
1 线材:		UL1007-24AWG 红白黄绿蓝黑 L=300MM 尾部镀锡3.0mm		300MM		1.0/3.0T						2		PCS		ANGULAIR 73				
序号		产品料号		产品规格描述		切线长度		剥头长度		分线长度		数量		单位						