


接线表

P2
镀锡

P1
ZH1.5-2Y



ZH1.5-XXP-X-XXX(X)-XXA-UL1007

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

- ① 系列 (Series No)
- ② PIN:02P-15P
- ③ 1: 单头;2: 双头同向; 3双头异向
- ④ 线长 (Line length) L:(可定制长度);(X): 末端镀锡长度单位:mm
- ⑤ 线规线色 (Wire gauge line color) A:(AWG28)

Circuit:R(red)/B (black) /Y (yellow) /G (green) /
BL (blue) /P (purple) /YR (orange) /W (white) /N(brown)/E(grey)

注意事项:

- 1: 成品需做100%导通测试: 不得有短/断路及错位现象。
- 2: 导通阻抗: 2欧姆 MAX
- 3: 绝缘阻抗: 10欧姆 MIN
- 4: 测试电压: 300V DC
- 5: 产品符合ROHS+REACH标准。

										new		2015/5/3		A		瀚源			
										ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.				REV.	
										DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALE: 1/2		SCALE: 3:1	
3	端子	ZH1.5-T 镀锡端子									2	PCS						X.	20.25
2	胶壳	ZH1.5-2Y 白色									1	PCS						X.x	20.20
1	线材	UL1007-28AWG 红黑 L=200MM 绝缘镀锡3.0mm	200MM	2.5/3.0T							2	PCS						X.xx	20.15
	序号	产品料号	产品规格描述		切线长度	剥头长度	分线长度	数量	单位					3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD			FILE.NO.	