



接点表

P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色	蓝	绿	黑	黑	橙	灰	红	紫	黄	白

备注：

1. 产品必须100%进行断路、短路测试.
 2. 绝缘强度: 200 V AC MAX/0.02S.
 3. 绝缘阻抗: 300V DC/0.02SEC, 10MΩ MIN
 4. 导通阻抗: 2Ω MAX

④	胶壳	杜邦2.54 单孔 黑色						10	PCS
③	端子	杜邦2.54-T镀锡端子						20	PCS
②	胶壳	杜邦2.54-2*5P带凸位 间距2.54MM 黑色						1	PCS
①	线材	UL3239 24AWG 蓝/绿/黑*2/橙/灰/红/紫/黄/白电子线 OD:1.6MM						10	PCS
NO.	品名	规 格						用 量	单 位
**.±5	** ±5	核 准		客 户	立创商城				
*.±0.5	**±0.5	审 核	邵鑫鑫	PART. NO.	LJ254-323924-200-10P				
*.±0.2	*.±0.2	制 作	周军	品名规格	杜邦2.54-2*5P带凸点 TO 杜邦2.54 单孔 *10 L=200MM		版 本	页 次	比 例
*.±0.1	**±0.1	初 订 期 日期	2025.11.11	立创编 号			A	1/1	/ MM
									图 例