


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	红色	镀锡2mm	八条线绞在一起
2	黑色	镀锡2mm	
3	黄色	镀锡2mm	
4	绿色	镀锡2mm	
5	蓝色	镀锡2mm	
6	白色	镀锡2mm	
7	橙色	镀锡2mm	
8	紫色	镀锡2mm	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘 $\geq 20\Omega$,导通电阻 $< 1\Omega$,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试.

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X0800HI-08-N0HF（胶壳）	1PCS	
2	线缆Cable	UL10064-32AWG. 红. 黑. 黄. 绿. 蓝. 白. 橙. 紫色	8PCS	裁线长度：110mm

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		 
RVE.	DESCRIPTION		DATE		SCALE	Free	
DESIGNED		DATE		PAGE	1 OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.			
APPROVED		DATE		X0800HI-08-A32RBYGLW (YR) P-L100-T2			