

产品参数

产品型号: SZM45T1-L1-300C

倍率: (镜头倍率:7-45倍连续可调)
(电子放大倍率:21-150倍)

目镜: WF10X20

物镜: 带消色0.7X-4.5X

照明方式: LED可调光源

材质: 纯光学玻璃镜片、金属机身

包装: 防震泡沫、纸盒

像素: 1400万像素

输出方式: HDMI

相机功能: 支持拍照、录像、U盘存储、**测量精度: 0.002mm**



帧率: 60帧/秒

照明: LED灯可调光