






RoHS Compliant



电 路 图




LCK-TA 057 -XXX X X X
联晟欣 LCK
产品类别 TA:轻触开关
产品流水料号识别码
高度 H08: 0.8H

包装方式
L:圆盘
S:袋装
克力
Y:有柱
W:无柱
1: 180克力
2: 250克力

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$260 \pm 50\text{gf}$
行程 travel	$0.25 \pm 0.1\text{m}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$
寿命 Endurance	≥ 100000 次



PCB. 焊接图

E	按钮	PPA	1	耐温260℃ (黑色)
D	盖板	铜	1	镀锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	基座	PPA	1	耐温260℃ (黑色)
A	卡件	铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
QUADRANT POINT TP TANGENCY POINT IP INTERSECTION POINT IP	 联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd		TITLE: TACRILE SWITCH	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ± 0.25 X.X ± 0.20 X.XX ± 0.15 ANGULAR $\pm 3^\circ$	DESIGN CHECKED APPROVED	Andy DATE DATE	2014.12.24	REV: 04 SCALE: 1:1 UNIT: mm
PART NO: LCK-TA057HXXX-XXXX			DRAWING NO:	SHEET: 1/1
			SIZE: A4	⊕