







RoHS Compliant



电 路 图



PCB. 焊接图

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage. current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.25±0.1m
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	≥100000 次

LCK-TA 056 XXX - X X X
联晟欣 LCK
产品类别 TA:轻触开关
产品流水料号识别码
高度 H73: 7.3H

包装方式
L:圆盘
S:袋装
有柱无柱
Y: 有柱
W: 无柱
克力
1: 180克力
2: 250克力

E	按钮	PPA	1	耐温260℃ (黑色)
D	盖板	铜	1	镀锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	基座	PPA	1	耐温260℃ (黑色)
A	卡件	铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
QUADRANT POINT TP INTERSECTION POINT IP	 联晟欣连接器(深圳)有限公司 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.25 X.X ±0.20 X.XX ±0.15 ANGULAR ±3°	DESIGN CHECKED APPROVED	Andy DATE DATE	2014.12.24	TITLE: TACRILE SWITCH
				REV: 04 SCALE: 1:1 UNIT: mm
				DRAWING NO: SHEET: 1/1
				SIZE: A4