


1. FIGURE AND DIMENSIONS(图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM(接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黄色	1	
2	红色	2	
3	黑色	3	

4. Final examination(成品检查)

- 1) 100%外形尺寸:所有尺寸与图示一致.
- 2) 外观:a)电线圆实平滑,颜色均匀,外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构:线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动,标志清晰,正确无误;
- 4) 导通性能:100%测试,DC300V,绝缘≥20MΩ,导通电阻<1Ω,无断路或触不良现象,测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL(材料)

序号号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X2510H-03-N0 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X2510T-PSN (端子)	3PCS	
3	线缆Cable	UL1332/26AWG 黄.红.黑色	3PCS	裁线长度: 80mm

					Item details		RVE.	
							A0	
					UNIT			
RVE.	DESCRIPTION			DATE	SCALE	Free		
DESIGNED		DATE		PAGE	1	OF 1		
CHECKED		DATE		DRAWING NO.				
APPROVED		DATE		X2510T-03-PSN-A26YRB-L70-Z				