

高清显微镜参数				
规格 \ 型号	SZ60T1-900C	SZ60T1-980C	SZ60T1-912C	SZ60T1-920C
光学参数				
目镜倍率	WF10X/22mm大视野【可选配WF20X/10mm】			
物镜倍率	0.7-6X			
物镜变倍比	8.6:1			
目视倍率	7-60倍（目镜10倍 物镜0.7-6倍） 【可选配0.5X或2X辅助物镜用于减小倍率或增加倍率】			
电子放大倍率	21-180X			
目视可视范围	3.7-31.4mm			
电子可视范围	2.3*1.3-20*12mm			
电子参数				
分辨率	2592*1944	3840*2160	4000*3000	5120*3840
真实有效像素	500万	800万	1200万	2000万
帧率	25fps/2592*1944	45fps/3840x2160	25fps/4000x3000	15fps/5120x3840
		70fps/1920x1080	50fps/2048x1080	45fps/2560x1920
光学尺寸	1/2.5"	1/1.8"	1/1.7"	1/1.8"
像元尺寸	2.2μm X 2.2μm	2.0μm X 2.0μm	1.85μm X 1.85μm	1.4μm X 1.4μm
适应软件版本	高品V1.6	高品V1.7		
工作距离	120mm			
输出方式	USB 3.0			
存储方式	PC端软件存储			
测量方式	PC端软件测量			
测量精度	0.005mm			
测量单位	mm um mil inch（4种单位可切换）			
显示语言	中文简体/英文（可切换）			
测量工具	长度、角度、弧度、圆形、多边形，折线、圆心距、矩形、添加备注、自动寻边、刻度比例尺等多种测量工具。			
图片命名方式	可自动或手动命名			
照明方式	D100可调LED光源			
软件菜单功能	放大/缩小（最大10倍数码放大），镜像/翻转，彩色/灰度，冻结，十字线，叠加，自动对焦，对比（实时图像和存储介质中的图片比较功能，图像与图像对比），图片浏览，录制视频回放以及丰富的图像测量等			
显示语言	中文简体/英文（可切换）			