

4	FPC 0.5mm间距—焊片	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	2 PCS	
3	FPC 0.5mm间距—镀锡(焊片)	LCP/PPS	黑色	1 PCS	
2	FPC 0.5mm间距主排—PIN	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡/全金	N PCS	
1	FPC 0.5mm间距主排—基座	LCP/PA46/PPS	本色	1 PCS	
序号	品名	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备注

NOTES:

额定电流 Current rating: 0.5A






额定电压 Voltage rating: 50V

耐电压 Withstand voltage: 500V AC/minute

接触电阻 Contact resistance :≤40mΩ

绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ MIN

工作温度 Working temperature: -25℃ ~ +85℃



DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.38	X.*± 5°	APR.	Alex	TITLE: FPC 0.5mm间距主排插针连接器Connector(焊片)	
.XX±0.2	.X.*± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-FPC-05-LT-NRLTAG	
.XXX±0.05	.XX.*± 1°	DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
		SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A








4	FPC 0.5mm间距—焊片	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	2 PCS	
3	FPC 0.5mm间距—镀锡(焊片)	LCP/PPS	黑色	1 PCS	
2	FPC 0.5mm间距—焊片—PIN	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡/全金	N PCS	
1	FPC 0.5mm间距—焊片—底座	LCP/PA46/PPS	米色	1 PCS	
序号	品名	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备注

NOTES:

额定电流 Current rating: 0.5A

额定电压 Voltage rating: 50V

耐压 Withstand voltage: 500V AC/minute

接触电阻 Contact resistance: $\leq 40\text{m}\Omega$ 绝缘电阻 Insulation resistance: $100\text{M}\Omega$ MIN工作温度 Working temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 适用FPC寸法
Applicable FFCPCB 寸法
PCB Layout

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.38	X.*± 5°	APR. Alex	TITLE: FPC 0.5mm间距贴片焊片正转Connector(贴片)		
.XX±0.2	.X.*± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-FPC-05-LT-NRLTAG		
.XXX±0.05	.XX.*± 1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1 / 1