








WJ-B001



H	L
4.00	1.70
4.30	2.00
4.50	2.20
5.00	2.70
6.00	3.70
7.00	4.70
8.00	5.70



PCB. 焊接图



电 路 图

主要技术规格:


- 1. 额 定 值: 50mA DC12V
- 2. 接触电阻: ≤100mΩ
- 3. 操 作 力: 250±40gf/160±30gf
- 4. 行 程: 0.25±0.1mm
- 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 7. 寿 命: 50,000 Cycles

材料:

- 本体: PPA (黑色)
- 按钮: PPA (黑色, 白色)
- 卡件: 黄铜 (镀银)
- 弹片: 不锈钢 (复银)
- 盖板: 黄铜 (镀铜锡)

浙江创都电子科技有限公司

第一视角



名称: 轻触开关

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计				
审 核				
批 准				

比 例	一般公差
单 位 mm	>0.5~2 ±0.10
重 量	>2~5 ±0.25
	>5~10 ±0.30
	角度 ±0.5°

型号: TS1101ZJZJ01-3×6×4.3