

高清显微镜参数									
品 牌	GAOPIN高品								
产品型号	GP-710H								
电子放大倍率	21-135倍可调【可增加或减小到14-270倍】								
视野范围	38*21-2*1.1mm（详见光学参数表）								
工作距离	100mm								
输出方式	HDMI+USB2.0								
测量工具	USB接电脑软件测量								
测量精度	0.01mm【在最高倍时实现】								
拍照+录像	U盘+USB软件存储								
图片命名方式	自动命名								
帧 率	30帧/秒								
传感器类型	1/1.8" CMOS彩色								
分辨率	3840*2160 4K								
照明方式	D100可调LED光源								
菜单操作方式	遥控器操作								
十字线功能	横、竖各8条线								
菜单	一次白平衡/自动手动白平衡、 中英文菜单、锐度、饱和度、 对比度等；支持关机设置参数保存等功能								
显示语言	中文简体/英文(可切换)								

GP-710H光学参数表

目镜	0.5X时【标配】			0.35X时			1X时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离
0.7X	21X	28*16mm	110mm	14X	38*21mm	100mm	42X	13.5*7.5mm	105mm
1X	30X	17*9.8mm		20X	23*12.5mm		60X	8*4.5mm	
1.5X	45X	12*6.8mm		30X	16*19mm		90X	6*3.2mm	
2X	60X	8*4.8mm		40X	11*6.5mm		120X	4*2mm	
2.5X	75X	7*4mm		50X	9.3*5.2mm		150X	3.5*1.8mm	
3X	90X	6*3mm	100mm	60X	8*4.5mm	95mm	180X	2.8*1.5mm	
3.5X	105X	5*2.8mm		70X	6.8*3.8mm		210X	2.5*1.3mm	
4X	120X	4.5*2.5mm		80X	5.8*3mm		240X	2*1.1mm	
4.5X	135X	4*2mm		90X	5.2*2.8mm		270X	2*1.1mm	