

注：产品尺寸信息均为人工测量，因尺具差别，会有细小偏差
具体以实物为准！

产品型号

GP-350D

像素

500万高清实时像素

光学倍率

3-8倍可调

帧率

60帧/秒

分辨率

1920*1080

照明方式

LED可调双纤光源

显示方式

VGA电脑显示屏

分辨率

1920*1080

光学参数

光学参数	可视范围（长*宽）	工作距离时
8X	60*45mm	87mm
6X	95*70mm	150mm
4X	115*85mm	185mm
3X	155*155mm	255mm