

高清显微镜参数									
品 牌	GAOPIN高品								
产品型号	GP-530H								
光学倍率	0.7X - 4.5X 连续可调								
电子放大倍率	18-180倍可调								
输出方式	HDMI高清输出+USB2.0								
对焦模式	手动对焦								
帧 率	3840*2160@30帧 1920*1080@60帧								
显示分辨率	3840*2160 1920*1080								
存储方式	TF卡存储								
照片分辨率	10368*5888、9216*5184、8448*4736、6144*3456、5376*3008、3840*2160、1920*1080								
菜单操作方式	按键操作								
光学尺寸	1/2.7"								
像元尺寸	2.75μm X 2.75μm								
扫描方式	逐行扫描								
十字线功能	横、竖各32条线								
测量工具	USB连接电脑软件测量								
菜 单	一次白平衡/自动手动白平衡、减少反光、全屏冻结、中英文菜单、电子缩放、锐度、饱和度、对比度、黑白、负片、镜头、定屏冻结等；								
照明方式	LED可调光源								
显示语言	中文简体/英文（可切换）								

光学参数									
目镜	0.5X时【标配】			0.35X时			1X时		
镜头倍率	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离	电子放大倍率	视场范围(长*宽)	工作距离
0.7X	18X	31*17mm	195mm	9X	57*32mm	325mm	47X	11*5.1mm	110mm
1X	40X	13*7.1mm	125mm	30X	18*10mm	125mm	80X	6.2*3.8mm	100mm
1.5X	60X	8.5*4.8mm	110mm	45X	12.2*6.5mm	110mm	120X	4.2*1.8mm	95mm
2X	80X	6*3.2mm		60X	8*4.5mm	100mm	160X	3.2*1.8mm	
2.5X	100X	5*2.5mm		75X	6.8*3.8mm	95mm	200X	2.8*1.4mm	
3X	120X	4.1*2.5mm		90X	6*3.2mm		240X	2.2*1.2mm	
3.5X	140X	3.8*2mm		105X	5.8*2.6mm		280X	1.9*1mm	
4X	160X	3*1.9mm		120X	4*2.3mm		320X	1.6*0.9mm	
4.5X	180X	2*1.8mm	95mm	135X	3.9*2.1mm	90mm	360X	1.4*0.8mm	90mm